

AVM9610

גלגלת ידנית – AVM9610

למה לבחור בגלגלות השטיפה של ראמקס?

- חסכון בזמן
- שומר על אורך חיי הצינור
- חסכון בכסף
- יעילות בעבודה
- הגברת הבטיחות בעבודה
- תוצרת איטליה

היכן ניתן להשתמש בגלגלות השטיפה של ראמקס?



שימוש נכון בגלגלת ידנית AVM9610



1



2




3



4





AVM9610



גלגלת ידנית AVM9610 - נתונים טכניים

"1/4" "1/2" "3/8"	מתאים לצינורות בקוטר
עד 50 מ' "3/8", עד 35 מ' "1/2"	אורך צינור
200 בר	לחץ עבודה מקסימלי
90°	טמפרטורת עבודה מקסימלית
הברגה "1/2"	קוטר כניסה
הברגה "1/2"	קוטר יציאה
12 ק"ג	משקל
330X540X630 מ"מ	מידות אריזה
נירוסטה 304	חומר גלם מבנה גלגלת
נירוסטה 303	חומר גלם ציר וחיבור מסתובב
אוויר, מים, כימיקלים	משמש להעברת
ידנית	הנעה

